

Adaptif kavrayıcı parmağı DHAS-GF-120-U-BU

Ürün numarası: 3998959

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	120
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	29 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sıkma çeneleri malzemesi	TPE-U(PU)