

# Adaptif kavrayıcı parmađı DHAS-GF-80-U-BU

Ürün numarası: 3998964

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deđer
Boyut	80
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	13 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sıkma çeneleri malzemesi	TPE-U(PU)