


Kaplin soketi KS2-CK-3

Ürün numarası: 4091

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	68 l/dak...84 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	73.7 l/dak...91.1 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için Rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Malzeme bilgisi	Pirinç, nikel kaplı