

# T-Somunlu Baęlantı Rakoru TCK-1/2-PK-13

Ürün numarası: 4101

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	11.7 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	14 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	somunlu iç çapı Ø 13 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık halkası malzemesi	PA takviyeli TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm