

Pnömatik Lamba OH-22-RT

Ürün numarası: 4131

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	1.4 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...45 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...45 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Montaj türü	Ø22,5'te kontrol paneli montajı
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu