



# VEYA-Bloğu OS-PK-3-6/3

Ürün numarası: 4232

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Montaj türü	Ön panel montajı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	100 l/dak
Çalışma basıncı	1.6 bar...8 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	POM
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Nominal genişlik	2.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	90 g
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR