



Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VL/O-3-PK-3

Ürün numarası: 4233

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	100 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Kapama anahtarlama süresi	50 ms
Açma anahtarlama süresi	12 ms
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	110 g
Montaj türü	bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Bağlantı plakası malzemesi	Pirinç PPS takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Plastik Çinko pres döküm