

Küresel vana
VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3
Ürün numarası: 4405685

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp3/8
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
İç çap	10 mm
Nominal genişlik DN	10
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	50
Nominal proses bileşeni basıncı basınç farkında çalışma torku	7.5 Nm
Standarta dayalı	EN 10226-1
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-15 °C...120 °C
Akış Kv	8 m³/sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PTFE

Özellik	Değer
Bilye malzemesi	Pirinç krom kaplama
Bilye malzeme numarası	CW617N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	CW617N
Ürün ağırlığı	120 g
Ruhsat	DVGW gazı DVGW su
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet