


Solenoid valf MFH-5-PK-3

Ürün numarası: 4448

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	105 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	3 bar...8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kapama anahtarlama süresi	22 ms
Açma anahtarlama süresi	10 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Montaj türü	bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı