


Küresel vana

VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3

Ürün numarası: 4451869

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	3 yollu küresel vana L delik
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp1/4
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F03
İç çap	8 mm
Nominal genişlik DN	8
Valf fonksiyonu	3/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	6 Nm
Standarta dayalı	EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...130 °C
Akış hızı Kv L tipi	5.9 m³/sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR PTFE

Özellik	Değer
Bilye malzemesi	Pirinç krom kaplama
Bilye malzeme numarası	CW614N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	CW614N
Ürün ağırlığı	530 g
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet