



Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf J-5-PK-3

Ürün numarası: 4503

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	105 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Değiştirme anahtarlama süresi	9 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	130 g
Montaj türü	bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Pirinç PPS takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Plastik Çinko pres döküm