



Selenoid valf BMFH-3-3-M5

Ürün numarası: 4523

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3x3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Tasarım	Yay dönüşlü popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	1.3 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Maks. valf yeri sayısı	3
Kontrol türü	doğrudan
Çekme güç tüketimi	7.5 W
Güç tüketimi tutma	6 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Elektrik bağlantısı	Soket
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M5
Gövde malzemesi	Alüminyum