

T-Somunlu Baęlantı Rakoru TCK-M5-PK-4

Ürün numarası: 4563

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	2 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	1,33 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik baęlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik baęlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık halkası malzemesi	NBR Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
İçi boş cıvata malzemesi	Çelik, galvanizli
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm