



Mafsal kumandalı valf

H-5/3-1/4

Ürün numarası: 4577

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 kapalı
Çalıştırma türü	manuel
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	680 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	7 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akış yönü	tersine çevrilemez
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1060 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4