

# Pnömatik Lamba OH-22-GE

Ürün numarası: 4601

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Patlamaya karşı koruma                | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                     |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...45 °C   |
| Ürün ağırlığı                         | 25 g   |
| Pnömatik bağlantı                     | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu  |