

Küresel vana VZBE-1/2-T-63-D-2-M-V15V15

Ürün numarası: 4745216

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Kumanda kollu 2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	1/2 NPT
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
İç çap	15 mm
Nominal genişlik DN	15
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	63
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	5.5 Nm
Standarda dayalı	ASME B1.20.1
Ortam	Su buharı ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...200 °C
Akış Kv	32 m ³ /sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408
Yuva conta malzemesi	PTFE
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PTFE
Bilye malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Bilye malzeme numarası	1.4408

Özellik	Değer
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	300 g
Ruhsat	CRN
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet