

Paralel kit
EAMM-U-87-T46-80P-114
Ürün numarası: 4822696

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	87
Merkezden merkeze mesafe	114 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	3000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti	44.4 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.22 Nm
Aktarılabılır tork	3 Nm
Ürün ağırlığı	1140 g
Aktüatör arayüz kodu	T46
Arayüz kodu motor ln	80P 80PA 80RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu