

Üsten geçmeli flanş DARF-Q12-40

Ürün numarası: 4886225

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	5.9 Nm
Ürün ağırlığı	155 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Vida malzemesi	Çelik, galvanize