

Flanş bağlantısı DAMF-Q12-16

Ürün numarası: 4965019

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	4 Nm
Ürün ağırlığı	80 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize