


**Kaplin**  
**EAMD-25-22-12-10X12**  
Ürün numarası: 5029897

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	12 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Boyut	25
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	9 Nm
Ürün ağırlığı	42.1 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu