


# Kodlayıcı hattı NEBM-M12G8-E-25-N-S1G15

Ürün numarası: 5085054

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                              |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                           |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                          |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu         |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 8                                            |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 8                                            |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                               |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | köşeli                                       |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket                                        |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                          |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | Sub-D                                        |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 15                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 8                                            |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                                   |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                         |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...30 V                                   |
| Nominal çalışma gerilimi AC                   | 24 V                                         |
| Blendaj                                       | evet                                         |
| Kablo uzunluğu                                | 25 m                                         |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun                 |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 68 mm                                        |
| Kablo çapı                                    | 6.8 mm                                       |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                 |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.14 mm <sup>2</sup>                         |
| Koruma türü                                   | IP65                                         |
| Koruma türüne ilişkin not                     | Sub-D soketi için IP30 monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı                               | -40 °C...80 °C                               |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...80 °C                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 0 - korozyona maruziyet yok                |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi                | gri                                        |