



# Motor kablosu NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6

Ürün numarası: 5085055

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                            |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                         |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                      |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Sub-D                                      |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 9                                          |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 6                                          |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                             |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                      |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 6                                          |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 6                                          |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...72 V                                 |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                       |
| Blendaj                                       | evet                                       |
| Kablo uzunluğu                                | 15 m                                       |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun               |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 62 mm                                      |
| Kablo çapı                                    | 6.2 mm                                     |
| Kablo yapısı                                  | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                   |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.34 mm <sup>2</sup>                       |
| Damar uçları                                  | Kablo pabucu                               |
| Koruma türü                                   | IP65                                       |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                               | -40 °C...80 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı          | -5 °C...80 °C                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS uyumlu                                |

| Özellik                     | Değer                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| Kablo kılıfı malzemesi      | TPE-U(PUR)                  |
| Kablo kılıfının rengi       | gri                         |