

Yer baęlantı LN-40

Ürün numarası: 5148

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------|--|
| Boyut | 40 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklıęı | -40 °C...150 °C |
| Ürün aęırlıęı | 192 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | Su verilmiř ve temperlenmiř çelik |