

Yer Baęlantı LN-50

Ürün numarası: 5149

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	323 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik