

Yer baęlantı LN-63

Ürün numarası: 5150

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------|--|
| Boyut | 63 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklıęı | -40 °C...150 °C |
| Ürün aęırlıęı | 545 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | Eęilebilir demir |