


Soket
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Ürün numarası: 5195381

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	IEC 61754-24
Protokol	Ethernet PROFINET LWL
İlave fonksiyonlar	AIDA gereksinimlerini karşılar
Bağlantı frekansı	100
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	84 g
Optik bağlantı 1, bağlantı türü	Soket
Optik bağlantı 1, yapı tipi	köşeli
Optik bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	IEC 61754-24 uyarınca SC-RJ
Optik bağlantı 1, kutup/damar sayısı	2
Optik bağlantı 1, atanmış kutuplar/damarlar	2
Optik bağlantı 1, bağlantı şeması	00995772
Optik bağlantı 1, montaj türü	İstenmeyen çekmeyi önlemek için kilitlemeli itme-çekme
Optik bağlantı 1, yüksek çapı	2.5 mm
Optik bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Sıkma somunu
Sıkma torku	0.42 Nm
Damar çapı	0.98 mm...1 mm
Damar türü	Polimer elyaf
Mil uzunluğu	650 nm
Yangın testi	UL94 V-0
Kablo çapı	5.5 mm...10 mm
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Gövde rengi	gümüş

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE
Yüksük malzemesi	Bakır alaşımı