

Güç kaynağı soketi NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Ürün numarası: 5195383

FESTO



Dum
my

Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	PROFINET
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E328433
İlave fonksiyonlar	AIDA gereksinimlerini karşılar
Bağlantı frekansı	100
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	109 g
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması PP, pim 2 ve 5'te kodlama
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	5
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	İstenmeyen çekmeyi önlemek için kilitlemeli itme-çekme
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Yaylı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	16 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Kablo bağlantısı	Pg13,5 altıgen SW22
Kablo çapı	9 mm...13 mm
İletkenin nominal kesiti	0.75 mm ² ...2.5 mm ² AWG18 - 13
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C

Özellik	Değer
Depolama sıcaklığı	-40 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Yangın testi	UL94 V-0
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Gövde rengi	gümüş
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-V
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı, nikel kaplı ve altın kaplı