

Kontrol elemanı VAOH-P15-H13

Ürün numarası: 5196471

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Piston çapı	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ürün ağırlığı	1350 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu