


# Kodlayıcı hattı NEBM-REG6-K-10-Q14N-REG6

Ürün numarası: 5219212

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                                      |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket  |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması RE                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 6  |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 6  |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                                       |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | köşeli   |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket  |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz  |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması RE                                   |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 6  |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 6  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...30 V   |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 1.6 A  |
| Aşırı gerilim direnci                         | 2 kV   |
| Kablo uzunluğu                                | 10 m   |
| Kablo özelliği                                | Standart   |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları                         |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 83 mm  |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 100 mm   |
| Kablo çapı                                    | 8.3 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 2 x 0,51 mm <sup>2</sup> + 4 x 0,205 mm <sup>2</sup> |

| Özellik                              | Değer   |
|--------------------------------------|---|
| İletkenin nominal kesiti             | 0.205 mm <sup>2</sup><br>0.51 mm <sup>2</sup><br>AWG20<br>AWG24 |
| Koruma türü                          | IP20  |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda   |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...80 °C  |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre  |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre                      |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364 Zone III  |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu   |
| Kirlenme derecesi                    | 3   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 0 - korozyona maruziyet yok                                     |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PVC   |
| Kablo kılıfının rengi                | siyah   |
| Gövde malzemesi                      | PVC   |
| Gövde rengi                          | gri   |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PVC   |