


# Manifold

## MHA2-PR8-5-M5

Ürün numarası: 525130

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                      | Değer                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Maks. valf yeri sayısı       | 8                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK  | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı                | 511 g                               |
| Bağlantı plakası montaj türü | geçiş deliği ile<br>şapka rayı ile  |
| Valf montaj türü             | dişi dış ile                        |
| Pnömatik bağlantı 1          | M7                                  |
| Pnömatik bağlantı 2          | M5                                  |
| Pnömatik bağlantı 3          | M7                                  |
| Pnömatik bağlantı 4          | M5                                  |
| Pnömatik bağlantı 5          | M7                                  |
| Bağlantı plakası malzemesi   | Dövme alüminyum alaşım              |