



# Motor kablosu NEBM-M23G15-EH- -Q7N-R3LEG14

Ürün numarası: 5251373

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61984                     |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz              |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı           |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Hibrit soket                 |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                          |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M23x1                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 15                           |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 12                           |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Vida kilidi                  |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı               |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket ve kablo               |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                          |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | RJ45 ve açık uç              |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 14                           |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 12                           |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...850 V                  |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...630 V                  |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 11.7 A                       |
| Aşırı gerilim direnci                         | 6 kV                         |
| Blendaj                                       | evet                         |
| Kablo uzunluğu                                | 0.5 m...100 m                |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 48 mm                        |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 90 mm                        |
| Kablo çapı                                    | 12 mm                        |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,3 mm                     |

| Özellik                              | Değer                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablo yapısı                         | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,24 mm <sup>2</sup> + 2 x 2 x 0,15 mm <sup>2</sup> ) |
| İletkenin nominal kesiti             | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.24 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Damar uçları                         | Kablo pabucu                                                                                                                |
| Koruma türü                          | IP67                                                                                                                        |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                                                                                                       |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...90 °C                                                                                                              |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C                                                                                                              |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB düşük gerilim yönergesine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                                               |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre<br>elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre                 |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                              |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu<br>halojensiz                                                                                                   |
| Kirlenme derecesi                    | 1                                                                                                                           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                                               |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                                                                                                  |
| Kablo kılıfının rengi                | gri                                                                                                                         |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP                                                                                                                          |