

# Manifold

## MHA3-PR10-3-1/8

Ürün numarası: 525225

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1/33	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/8
Pnömatik bağlantı 3/11	G1/4
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım