


Manifold
MHA4-PR10-3-1/4
Ürün numarası: 525238

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1710 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1/33	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/4
Pnömatik bağlantı 3/11	G3/8
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım