

# Plastik hortum PUN-V0-12x2-GN

Ürün numarası: 525449

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Dış çap                                  | 12 mm  |
| Bending radius relevant for flow rate    | 62 mm  |
| İç çap                                   | 8 mm   |
| Min. Bükme radyusu                       | 21 mm  |
| Temperature dependent operating pressure | -0,95 ... 10 bar   |
| Kullanım havası                          | Filtrelenmiş hava<br>Vakum                                 |
| UL 94' e göre Yanma sınıfı               | V0-V2  |
| Çevre sıcaklığı                          | -35 ... 60 °C  |
| Müsaade edilebilirlik                    | TÜV  |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı             | 0,08 kg/m  |
| Renk                                     | yeşil  |
| Note on colour                           | Due to flame protection deviation from the standard colour |
| Shore sertliği                           | D 54 +/-3  |
| Malzeme hakkında not                     | Free of copper and PTFE                                    |
| Hortum için malzeme bilgisi              | TPE-U(PU)  |