

# Hortum PAN-V0-6X1-WS

Ürün numarası: 525478

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                 | 8 mm                                                                               |
| Otomatik bağlantı rakoru için dış çap   | 6 mm                                                                               |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 30 mm                                                                              |
| İç çap                                  | 4 mm                                                                               |
| Min. bükme yarıçapı                     | 13 mm                                                                              |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun                                                       |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa<br>Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa      |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Mineral yağ<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0 (mantolama)                                                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                         | -30 °C...90 °C                                                                     |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.049 kg/m                                                                         |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için                                         |
| Renk                                    | beyaz                                                                              |
| Shore sertliği                          | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                             |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                        |
| Hortum malzemesi                        | PA12-P<br>PVC-P                                                                    |