

Baęlantı takımı
CRSMB-8-32/100
Ürün numarası: 525565

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	8
Tasarım	yuvarlak silindirler için
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø32 - Ø100
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Koruma türü	IP65 IP68 IP69K
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Ürün ağırlığı	3 g
Montaj türü	yapıştırılmış
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı TPE-U(PU)