

Manometre MA-40-10-R1/8-E-RG

Ürün numarası: 525725

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Gösterge aralığı | 0 bar...10 bar |
| Karşılık geldiği norm | EN 837-1 |
| Manometre nominal boyut | 40 |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Tasarım | Bourdon tüpü manometresi |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| İşletim ortamı | Soy gazlar nötr sıvılar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | asetilen yok oksijen yok |
| Çalışma basıncı | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Dalgalı yük faktörü | 0.66 |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı | 2,5 |
| Koruma türü | IP43 |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı konumu | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | R1/8 |
| Ortamla temas eden malzemeler | Pirinç |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç |
| Gövde malzemesi | ABS |
| Kontrol camı malzemesi | PMMA |
| Gövde rengi | siyah |
| Ürün ağırlığı | 60 g |

| Özellik | Değer |
|---------|--------------------------|
| Ölçek | Tekli ölçek bar (dış) |