


Vantuz
ESS-40-GT-G1/4-I
Ürün numarası: 525974

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	5.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	35 mm
Nominal genişlik	2.5 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	5.4 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak derin
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	64 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	20 N
Ürün ağırlığı	14.5 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan