



**Vantuz**  
**ESS-50-GT-M10**  
Ürün numarası: 525977

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                  | Değer                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu     | 8 mm                                           |
| Min. iş parçası yarıçapı                 | 40 mm                                          |
| Nominal genişlik                         | 2.5 mm                                         |
| Vantuz çapı                              | 50 mm                                          |
| Vantuz hacmi                             | 11.2 cm <sup>3</sup>                           |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                   |
| Vantuz tutucu eşleşmesi                  | Boyut 5                                        |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak derin                                 |
| Çalışma basıncı                          | -0.95 bar...0 bar                              |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0.7 bar                                       |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L                                 |
| Ortam sıcaklığı                          | -10 °C...80 °C                                 |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 97 N                                           |
| Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet  | 30 N                                           |
| Ürün ağırlığı                            | 18 g                                           |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                     |
| Vakum portu                              | M10                                            |
| Renk                                     | kırmızı-kahverengi                             |
| Shore sertliği                           | 72 +/- 5                                       |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım                         |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                    |
| Vantuz malzemesi                         | Vulkollan                                      |