


Vantuz ESS-80-GT-G1/4-I

Ürün numarası: 525984

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	7.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	100 mm
Nominal genişlik	5.5 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	28.6 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	yuvarlak, çan şekli
Vantuz biçimi	yuvarlak derin
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	245 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	245 N
Maks. sıkma torku sabitleme diş	11 Nm
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	99 N
Ürün ağırlığı	61 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/4
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan