



Vantuz
ESS-80-GT-G1/4
Ürün numarası: 525985

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu | 7.5 mm |
| Min. iş parçası yarıçapı | 100 mm |
| Nominal genişlik | 5.5 mm |
| Vantuz çapı | 80 mm |
| Vantuz hacmi | 28.6 cm ³ |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | yuvarlak, çan şekli |
| Vantuz biçimi | yuvarlak derin |
| Çalışma basıncı | -0.95 bar...0 bar |
| Nominal çalışma basıncı | -0.7 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| %70 vakumda ayrılma kuvveti | 245 N |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 245 N |
| Maks. sıkma torku sabitleme dişi | 11 Nm |
| Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet | 99 N |
| Ürün ağırlığı | 60 g |
| Montaj türü | vakum bağlantısı üzerinden |
| Vakum portu | G1/4 |
| Renk | kırmızı-kahverengi |
| Shore sertliği | 72 +/- 5 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan |