



# Vakum vantuzu ESV-40-GT

Ürün numarası: 526001

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	5.5 mm
Min. iş parçası yarıçapı	35 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	5.4 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	yuvarlak, çan şekli
Vantuz biçimi	yuvarlak derin
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	54 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	64 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	20 N
Ürün ağırlığı	5.7 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan