


Vakum vantuzu ESV-50-BT

Ürün numarası: 526007

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	10 mm
Min. iş parçası yarıçapı	40 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	17.6 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Körük
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	39 N
Ürün ağırlığı	16.2 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Renk	kırmızı-kahverengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	Vulkollan