

Manometre takımı DPA-100-16-MA-SET

Ürün numarası: 526099

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Erkek diş ile
Çalışma basıncı	16 bar
Ölçüm doğruluğu sınıfı	2,5
Koruma türü	IP43
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	305 g