


Bus nodu CPX-FB14

Ürün numarası: 526174

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	CANopen
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
Ürüne özel LED gösterge	M: Modify, parametrization PL: yük beslemesi PS: Elektronik besleme, sensör beslemesi SF: Sistem hatası
Busa özel LED gösterge	IO: I/O durumu MS: modül durumu NS: ağ durumu
Cihaza özel diyagnoz	Kanal ve modül odaklı diagnostik Modüllerde düşük voltaj Diagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL şalteri
Fieldbus arayüzü	2x M12x1, 5 kutuplu Soket sub-D, 9 kutuplu Terminal şeridi, 5 kutuplu Özelleştirilebilir Sub-D soket
Maksimum adres hacmi girişleri	32 Bayt
Maks. adres hacmi çıkışlar	32 Bayt
Parametrelendirme	Diagnostik davranışı Arıza emniyetliği yanıtı Kanalların kuvvetleri Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Baud hızı	125, 250, 500 ve 1000 kbit/s
Yapılandırma desteği	EDS dosyası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	"SDO" aracılığıyla acyclic veri erişimi Fieldbus üzerinden kanalla ilgili diagnostik Fieldbus üzerinden düz metin olarak başlatma parametrelendirmesi Sistem durumu, proses verileri aracılığıyla haritalanabilir Operatör panelleri için ek diagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 200 mA