


Giriş / Çıkış Modülü I/O Modülü CPX-8DE-8DA

Ürün numarası: 526257

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	48 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	bağlantı blokuna bağlı olarak
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 16 Kanal durumu
Diagnoz	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Çıkışlarda düşük voltaj
Çıkış sayısı	8
Parametrelendirme	Giriş geri dönme süresi Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 22 mA
Giriş sayısı	8
Karakteristik eğri girişler	IEC1131-T2
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. giriş toplam akım	0.7 A
Çıkışların karakteristik eğrisi	IEC1131-T2
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. çıkış toplam akım	4 A
Kanal başına maks. akım beslemesi	0,5 A (12 W lamba yükü)

Özellik	Değer
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	Çıktılar - Evet, bir ara tedarik kullanırken
Koruma (kısa devre)	kanal başına dahili elektronik sigorta