


Lineer aktuatör|Lineer silindir DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

Ürün numarası: 526660

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	1000 mm
Piston çapı	32 mm
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme Darbe emici, sert eğrili
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Birlikte götürme prensibi	iç içe geçmeli (oluk)
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	483 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	483 N
Hareketli kütle	890 g
0 mm strokta hareketli kütle	890 g
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	69 g
0 mm strokta temel ağırlık	2720 g
Alternatif bağlantılar	bkz. ürün çizimi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	Alüminyum döküm kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı