

Soket
SD-SUB-D-ST25
Ürün numarası: 527522

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	51 g
Elektrik bağlantısı	25 kutuplu Soket Sub-D
Çalışma gerilimi aralığı DC	250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
Akım taşıma kapasitesi	5 A
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	7 mm...12 mm
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı altın kaplı