


Bağlantı kablosu KMP6-15P-12-10

Ürün numarası: 527545

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	DIN 41652
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	1134 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	15
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	15
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	15
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	15
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	2.8 A
Aşırı gerilim direnci	1 kV
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	86 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	129 mm
Kablo çapı	8.6 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,25 mm
Kablo yapısı	15 x 0,34 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0,34 mm ²
Damar uçları	kör kesim

Özellik	Değer
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...75 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PBT takviyeli
Gövde rengi	gri
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı