

Hassas Filtre MS6N-LFM

Ürün numarası: 527671

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	6
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm...1 µm
Su tahliye	tam otomatik tam otomatik, elektrikli kumanda elle basmalı elle dönen yarı otomatik
Çalışma basıncı	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6::4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [3::2] uyarınca basınçlı hava ISO 8573-1:2010 [5::3] uyarınca basınçlı hava
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes metal bir kabuk olarak entegre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge basınç sensörü ile
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu